

Plastično crevo PLN-14X2-NT

Broj dela: 570424

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	14 mm
radijus skretanja od značaja za protok	80 mm
Unutrašnji prečnik	10 mm
Min. radijus skretanja	40 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Napomena o radnom pritisku	Voda: maks. 0,6 MPa na 0 °C – 50 °C
Dozvola	TÜV
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0506 00
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tečna, bez leda)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Klasa za čiste sobe	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-30 °C...80 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.07 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 14 mm
Boja	natur
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	PE