

# Nastavak utični kolenasti NPQM-L-Q14-E-P10

Broj dela: 570453

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                          | Standard                                                            |
| Nominalna širina                               | 12 mm                                                               |
| Oblik                                          | L-oblik                                                             |
| Veličina posude                                | 10                                                                  |
| Dizajn                                         | Push-Pull princip                                                   |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguć pogon sa podmazivanjem                                        |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 1 - mala izloženost koroziji                                        |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura okruženja                          | -20 °C...70 °C                                                      |
| Težina proizvoda                               | 58 g                                                                |
| Pneumatski priključak 1                        | za crevo sa spoljašnjim Ø 14 mm                                     |
| Pneumatski priključak: 2                       | za crevo sa spoljašnjim Ø 14 mm                                     |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                      |
| Materijal kućišta                              | Mesing, niklovan                                                    |
| Materijal crevne zaptivke                      | NBR                                                                 |