



Krajnja ploča VMPAL-EPL-SD9-IP40

Broj dela: 570777

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	43 mm
Dužina	107.3 mm
Maks. broj mesta za ventile	8
Struktura ventilskog ostrva	Mešovite veličine ventila
Maksimalni broj kalemova ventila	8
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Upravljački pritisak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Nominalni radni napon DC	24 V
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP40
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	190 g
Električni priključak 1, funkcija	Multi-pin
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Sub-D
Električni priključak 1, broj polova/žica	9
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal krajnje ploče	Aluminijum liven pod pritiskom PA-ojačan