

Krajnja ploča VMPAL-EPL-CPX

Broj dela: 570783

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	40 mm
Dužina	107.3 mm
Maks. broj mesta za ventile	32
Struktura ventilskog ostrva	Mešovite veličine ventila
Maksimalni broj kalemova ventila	32
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Upravljački pritisak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Nominalni radni napon DC	24 V
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	130 g
Električni priključak 1, funkcija	Sabirnica polja
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	interno za CPX
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal krajnje ploče	Aluminijum liven pod pritiskom PA-ojačan