


Intermediate plate VABF-S4-1-S

Broj dela: 570851

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	26 mm
Na osnovu standarda	ISO 15407-2
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	295 g
Vrsta pričvršćivanja međupovezivanja po visini	na podnožnoj ploči baterije ventila na pojedinačnu ventilsku bazu
Priključak za upravljački vazduh 14	Priključna baza veličine 26 mm prema ISO 15407-2
Pneumatski priključak 1	Priključna baza veličine 26 mm prema ISO 15407-2
Pneumatski priključak: 4	Priključna baza veličine 26 mm prema ISO 15407-2
Pneumatski priključak: 5	Priključna baza veličine 26 mm prema ISO 15407-2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal ploče	Legura aluminijuma za livenje