


Konektor
NECU-FCG40-K
Broj dela: 570895

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	EN 60603-13
Učestalost priključivanja	50
Izlaz kabla	ravno
Težina proizvoda	5 g
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključaka FC
Električni priključak 1, broj polova/žica	40
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Zaustavni osigurač
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Klema sa urezom
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	1.5 A
Nominalni poprečni presek voda	0.13 mm ² AWG26
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
Materijal kućišta	PBT ojačan
Materijal utičnih kontakata	Bronza pozlačeno