

Priključak
NECU-S-ECG4-HX-Q3
Broj dela: 570922

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Učestalost priključivanja	1
Vrsta pričvršćenja	sa uskakanjem u otvor
Električni priključak	4-polni Pravi priključak / rezna stezaljka četvorougona konstrukcija
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	3 A
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Prečnik pojedinačne žice	0.07 mm
Prečnik žice	0.8 mm...1 mm
Poprečni presek priključka	0.14 mm ²
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	2
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	PBT PC
Materijal utičnih kontakata	pozlaćeno
Dozvoljeni omotač za izolaciju	PP PVC TPE-E