

Vodica ose ELFR-...-35- -

Broj dela: 571435

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni hod	50 mm...800 mm
Veličina konstrukcije	35
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Klizno vođenje Kružna vodica kuglice
Dizajn	Vođica ose bez pogona
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	1 m/s...3 m/s
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP20
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
Površinski momenti 2. stepena ly	3770 mm ⁴
Površinski momenti 2. stepena lz	4190 mm ⁴
Maks. sila Fy	50 N
Maksimalna sila Fz	50 N
Maks. otpor pri praznom hodu i pomeranju	3 N
Referentni vek trajanja	5000 km
Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda	0 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	1200 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	23 g
Materijal profila	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca pogona	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal šine vođice	Čelik
Materijal kizača	Aluminijumska legura za obrada eloksirano