


Adapter VMPAL-F10-M7

Broj dela: 572380

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina posude	10
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	17 g
Pneumatski priključak 1	Uložak 10 mm
Pneumatski priključak: 2	M7
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada