

Fiksni ograničavač protoka VMPA-FT-NW0.5-10

Broj dela: 572545

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	9 l/min...12 l/min
Radni pritisak	-0.9 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Nominalna širina	0.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...40 °C
Temperatura medija	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.06 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal šupljeg vijka	Aluminijumska legura za obrada