

Ulazno/izlazni modul CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL

Broj dela: 572607

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija Š x D x V	(uklj. međublok) 50 mm x 107 mm x 41 mm
Težina proizvoda	171 g
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Vrsta zaštite	IP20
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Dozvola	c UL - Recognized (OL)
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan
LED prikazi	1 zbirna dijagnostika 16 status kanala
Dijagnostika	Kratak spoj/preopterećenje po kanalu Prenizak napon izlaza
Broj izlaza	8
Parametrizacija	Vreme odskakanja ulaza Failsafe za svaki kanal Forsiranje po kanalu Idle režim za svaki kanal Vreme produženja signala Ponašanje nakon kratkog spoja Nazor modula
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona	Tip. 15 mA
Broj ulaza	8
Karakteristična linija ulaza	IEC1131-T2, tip 01
Preklopni nivo	Signal 0: ≤ 5 V Signal 1: ≥ 15 V
Logika uključivanja ulaza	PNP (prebacuje na plus)
Vreme odskakanja ulaza	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms mogućnost parametrisanja)
Maks. sabirna struja na ulazima po modulu	1,8 A

Karakteristika	Vrednost
Karakteristika izlaza	IEC1131-T2
Logika isključivanja izlaza	PNP (plus prebacivanje)
Maks. sabirna struja na izlazima po modulu	2 A
Maks. napajanje strujom po kanalu	0,25 A (6 W opterećenje lampi)
Razdvajanje potencijala kanal - kanal	ne
Razdvajanje potencijala kanal - interni bus	ne
Osigurač (kratak spoj)	interni elektronski osigurač po kanalu