

# Priključna letvica VABM-L1-10HW-G18-6-GR

Broj dela: 573436

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                    | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimenzija mrežice                                 | 10.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ugradni položaj                                   | Proizvoljan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maks. broj mesta za ventile                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dozvola                                           | c UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK         | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LABS usklađenost                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Klasa za čiste sobe                               | Klasa 6 prema ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura skladištenja                          | -20 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Težina proizvoda                                  | 464 g                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Priključak za upravljački vazduh 12/14            | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82/84    | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pneumatski priključak 1                           | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pneumatski priključak: 2                          | M7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pneumatski priključak 3                           | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pneumatski priključak: 4                          | M7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pneumatski priključak: 5                          | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Napomena o materijalu                             | RoHS-usaglašen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materijal priključne lajsne                       | Aluminijumska legura za obradu                                                                                                                                                                                                                                                                     |