

Priključna letvica VABM-L1-10HW-G18-8-GR

Broj dela: 573438

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	10.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj mesta za ventile	8
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Klasa za čiste sobe	Klasa 6 prema ISO 14644-1
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	540 g
Priključak za upravljački vazduh 12/14	M5
Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82/84	M5
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	M7
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak: 4	M7
Pneumatski priključak: 5	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obradu