


# Priključna letvica VABM-L1-14G-G14-8-GR

Broj dela: 573493

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimenzija mrežice                              | 16 mm                           |
| Ugradni položaj                                | Proizvoljan                     |
| Maks. broj mesta za ventile                    | 8                               |
| Dozvola                                        | c UL us - Recognized (OL)       |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Temperatura skladištenja                       | -20 °C...60 °C                  |
| Težina proizvoda                               | 1323 g                          |
| Priključak za upravljački vazduh 12/14         | M5                              |
| Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82/84 | M5                              |
| Pneumatski priključak 1                        | G1/4                            |
| Pneumatski priključak 3                        | G1/4                            |
| Pneumatski priključak: 5                       | G1/4                            |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                  |
| Materijal priključne lajsne                    | Aluminijumska legura za obrada  |