


Priključna letvica VABM-L1-14G-G14-9-GR

Broj dela: 573494

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	16 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj mesta za ventile	9
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	1434 g
Priključak za upravljački vazduh 12/14	M5
Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82/84	M5
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak: 5	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada