


# Utičnica za napajanje NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

Broj dela: 573855

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	NFPA/T3.5.29 R1-2007
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Učestalost priključivanja	100
Težina proizvoda	680 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	pod uglom
Električni priključak 1, napomena o izlazu kablova	Izlaz kablova nije u skladu sa industrijskim standardom. Usklađeno prema CPX zaštitnom pokrovu.
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	G7/8 kodirano prema NFPA/T3.5.29 R1-2007
Električni priključak 1, broj polova/žica	5
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	5
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Pričvršćivanje zavrtanjima
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj polova/žila	5
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	5
Opseg radnog pritiska DC	0 V...300 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...300 V
Opterećenje struje pri 40 °C	9 A
Otpornost na udarni napon	4 kV
Dužina kablova	2 m
Karakteristika voda	Standardno
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova	65 mm
Prečnik kablova	8.7 mm
Tolerancija, prečnik kablova	0,2 mm
Struktura kablova	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>

<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
Nominalni poprečni presek voda	1.5 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	crno
Materijal kućišta	TPE-U(PUR)
Boja kućišta	crno
Materijal blokade vijka	Mesing, niklovani
Materijal utičnih kontakata	Mesing, pozlaćeni