

Električna priključna baza VAVE-L1-1VK9-LP

Broj dela: 573944

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Karakteristika voda	za statičke primene
Zaštita od zamene polova	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje iskri
Prikaz statusa signala	LED
Nominalni radni napon DC	12 V 24 V
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. obrtni momenat pritezanja	0.27 Nm
Min. radijus skretanja kabla	34 mm
Težina proizvoda	92 g
Električni priključak	2-polni/2-žičani Utičnica, pod uglom četvorougona konstrukcija / otvoreni kraj
Struktura kabla	2 x 0,25 mm ²
Prečnik kabla	3.4 mm
Tolerancija, prečnik kabla	0,1 mm
Dužina kabla	5 m
Završeci žica	Završetak žice
Priključak zaštitnog voda	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa samosečućim vijkom
Boja kućišta	crno
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	PA
Radni materijal zaptivki	EPDM
Materijal kućišta	PA
Materijal plašta kabla	TPV

Karakteristika	Vrednost
Materijal vijaka	Oplemenjeni čelik