


Pokrivna ploča VABB-L1-18

Broj dela: 574482

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	19 mm
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Dozvola	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila	1.18 Nm
Težina proizvoda	50 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pokrivne ploče	Aluminijumska legura za obrada