


Priključak
NECU-S1W9-C2-APB
Broj dela: 574589

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	4-40 UNC-2B
Težina proizvoda	57.48 g
Interfejs sabirnice polja	Pod-D, 9-polni, utičnica
Električni priključak 1	Utikač, Sub-D, 9-polni
Električni priključak 2	IDC stezaljka
Brzina prenosa	12 Mbit/s
Dozvoljeni prečnik kabla	8 mm 8 mm
Poprečni presek priključka	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
Vrsta zaštite	IP20
Temperatura okruženja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	75 % na 25 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	PC ojačano