


Ploča za napajanje pritiskom vertikalna VABF-L1-P3A3-M7

Broj dela: 574592

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	10.5 mm
Maks. broj mesta za ventile	1
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Dozvola	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila	0.45 Nm
Težina proizvoda	220 g
Pneumatski priključak 1	M7
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal ploče	Legura aluminijuma za livenje