


# Vertikalna ploča za odušak VABF-L1-P7A13-G18

Broj dela: 574595

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                          | Vrednost                                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dimenzija mrežice                                       | 16 mm                                   |
| Maks. broj mesta za ventile                             | 1                                       |
| Radni pritisak                                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar  |
| Dozvola                                                 | RCM oznaka<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK               | 2 - umerena izloženost koroziji         |
| LABS usklađenost                                        | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila | 0.65 Nm                                 |
| Težina proizvoda                                        | 350 g                                   |
| Pneumatski priključak 3                                 | G1/8                                    |
| Pneumatski priključak: 5                                | G1/8                                    |
| Napomena o materijalu                                   | RoHS-usaglašen                          |
| Materijal ploče                                         | Legura aluminijuma za livenje           |