

BUS interfejs CDPX-F-CO

Broj dela: 575301

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna dubina	24 mm
Visina	91 mm
Dužina	41 mm
Dozvola	C-Tick c UL us – Listed (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 85 % nekondenzujući
Vrsta zaštite	IP20
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	150 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Interfejs sabirnice polja, vrsta	CANopen
Interfejs sabirnice polja, tehnika priključivanja	Priključak Sub-D 9-polni
Interfejs sabirnice u polju, stopa prenosa	9,6 kbit/s do 1 Mbit/s