


Priključak NECU-M-S-A12G4-IS

Broj dela: 575719

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 61076-2-101
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	38 g
Električni priključak	4-polni Opružna potezna stezaljka M12x1 Utikač, pravi
Kodiranje prekidača	A
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	4 A
Dozvoljeni prečnik kabla	4 mm...8 mm
Poprečni presek priključka	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Temperatura okruženja	-40 °C...85 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom niklovano
Materijal utičnih kontakata	Bronza pozlačeno