

Centrirajući prsten EAML-43-4-43

Broj dela: 575962

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	43 mm
Prihvatni prečnik 2	43 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	6 g
Kod interfejsa aktuatora	M43
Kod interfejsa kućišta spojke	43D
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen