

Ulazno/izlazni modul CPX-2ZE2DA

Broj dela: 576046

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija Š x D x V	(uklj. međublok i priključnu tehniku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Dimenzija mrežice	50 mm
Težina proizvoda	130 g
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
Maks. dužina kabla	30 m
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Dozvola	UL - Recognized (OL)
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Plastika
LED prikazi	1 zbirna dijagnostika 10 statusa kanala 2 dijagnostike modula 2 Dijagnostika kanala
Dijagnostika	dijagnostika u zavisnosti od režima rada
Broj izlaza	2
Parametrizacija	Odlaganje uključivanja/isključivanja Davanje frekvencije Merenje brzine Izdavanje impulsa Impulsni niz Merenje broja obrtaja Merenje frekvencije Period trajanja sajma Režim rada motora Pozicioniranje Modulacija pulsne širine Jednokratno brojanje Brojanje beskonačno Brojanje periodično
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V

Karakteristika	Vrednost
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona	Tip. 35 mA
Broj ulaza	2
Karakteristična linija ulaza	prema IEC 1131-2, tip 02
Preklopni nivo	Signal 0: ≤ 5 V Signal 1: ≥ 11 V
Logika uključivanja ulaza	PNP (prebacuje na plus)
Vreme odskakanja ulaza	0,1 μ s (mogućnost parametrisanja 0,2 μ s,0,4 μ s,0,8 μ s,1 μ s,2 μ s,4 μ s,8 μ s,10 μ s,50 μ s,100 μ s,500 μ s,1ms,3ms,10ms,20ms)
Maks. sabirna struja na ulazima po modulu	2 A
Karakteristika izlaza	IEC1131-T2
Logika isključivanja izlaza	NPN (minus priključivanje) PNP (plus prebacivanje) Push-Pull pogonski uređaj
Maks. sabirna struja na izlazima po modulu	10 A
Maks. napajanje strujom po kanalu	5 A podesivo (20 W opterećenje lampi)
Razdvajanje potencijala kanal - kanal	ne
Razdvajanje potencijala kanal - interni bus	Izlazi - Da, kod korišćenja međunapajanja
Osigurač (kratak spoj)	interni elektronski osigurač po kanalu