


Priključni vod NECU-L3G7-C1

Broj dela: 576319

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dozvola	c UL us – Listed (OL)
Učestalost priključivanja	100
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	12.8 g
Električni priključak	7-polni Opružna potezna stezaljka Utikač, pravi
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	12 A
Otpornost na udarni napon	4 kV
Poprečni presek priključka	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Temperatura okruženja	-40 °C...85 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	crno
Materijal utičnih kontakata	Legura bakra pocinkovano