

Baterija ventila sa zajedničkim napajanjem VABM-B10-20-N38-9-P53

Broj dela: 576382

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	22 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj mesta za ventile	9
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	521 g
Vrsta pričvršćenja	sa montažnim držačem
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada