

Priključna baza VMPAC-AP-14-B-2

Broj dela: 576575

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	32.8 mm
Dužina	169 mm
Dimenzija mrežice	26.8 mm
Maks. broj mesta za ventile	1
Radni pritisak	-0.9 bar...8 bar
Upravljački pritisak	3 bar...8 bar
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	160 g
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Pneumatski priključak: 4	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan