

Pneumatski terminal LT-2-PK-3-DA

Broj dela: 5866

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni pritisak	0.1 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:::]
Napomena o radnom/upravljачkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	5.2 g
Pneumatski priključak	Utični nastavak PK-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen