

# T-distributer FCK-3-PK-6-KU

Broj dela: 6275

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominalna širina                               | 5.3 mm                                                                                                    |
| Ugradni položaj                                | Proizvoljan                                                                                               |
| Oblik                                          | T-oblik                                                                                                   |
| Veličina posude                                | 10                                                                                                        |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                         |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                         |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguć pogon sa podmazivanjem                                                                              |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                         |
| Temperatura okruženja                          | -10 °C...60 °C                                                                                            |
| Pneumatski priključak 1                        | za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm<br>za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 6 mm sa zatvarajućom navrtkom |
| Pneumatski priključak: 2                       | za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm<br>za utični nastavak unutrašnjeg Ø 6 mm sa navrtkom                       |
| Materijal zatvarajuće navrtke                  | POM                                                                                                       |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                                                            |
| Materijal konektora                            | POM                                                                                                       |