

Prstenasti deo TK-1/4-PK-6-KU

Broj dela: 6287

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	0 bar...10 bar
Maritime klastiikacija	vidi sertifikat
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2	za utični nastavak unutrašnjeg Ø 6 mm sa navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen