


I-logički element ZK-1/8-B

Broj dela: 6680

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	I funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	G1/8
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	550 l/min
Radni pritisak	1 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nominalna širina	4.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	45 g
Pneumatski priključak 3	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR