

Blok distributera FR-4-3/8-B

Broj dela: 6703

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	15 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	0 bar...16 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Težina proizvoda	75 g
Broj izlaza	3
Broj dovodnih dovoda	1
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2	Unutrašnji navoj G3/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom