


Brzoispusni ventil SEU-3/8

Broj dela: 6755

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Brzo odzračivanje
Izbor dodatne funkcije	sa prigušnikom buke
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak: 2	G3/8
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Nominalni protok odzračivanja 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	2280 l/min
Normalni protok odzračivanja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	4680 l/min
Nominalni protok ventilacije 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	2880 l/min
Radni pritisak	0.2 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-20 °C...75 °C
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nominalna širina	11 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...75 °C
Nivo zvučnog pritiska	83 dB(A)
Težina proizvoda	160 g
Radni materijal zaptivki	NBR