


Klipno aktiviran ventil V-5-1/4-B

Broj dela: 6809

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila | 5/2 monostabilni |
| Vrsta aktiviranja | mehanički |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 550 l/min |
| Pneumatski radni priključak | G1/4 |
| Radni pritisak | -0.95 bar...10 bar |
| Dizajn | Ležište diska |
| Nominalna širina | 7 mm |
| Vrsta upravljanja | direktni |
| Zaštita od eksplozije | Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Sila aktiviranja | 182 N |
| Težina proizvoda | 240 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak: 2 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Pneumatski priključak: 4 | G1/4 |
| Pneumatski priključak: 5 | G1/4 |
| Radni materijal zaptivki | NBR |
| Materijal kućišta | Aluminijum liven pod pritiskom |