


Vakuum generator VAK-1/4

Broj dela: 6890

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina Lavalove mlaznice	1 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Karakteristika ejektora	visoki vakuum
Integrisana funkcija	Impuls izbacivanja, pneumatski
Dizajn	T-oblik
Radni pritisak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
Maks. vakuum	80 %
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Vakuumski priključak	G1/4
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom