


Selektorski prekidač HW-6-38

Broj dela: 7199

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	8/6 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	180 l/min
Pneumatski radni priključak	M5
Radni pritisak	0 bar...8 bar
Vrsta upravljanja	direktni
Ukupno curenje	1 l/h
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Nominalni obrtni momenat pritezanja	1.7 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 10 %
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak: 2	M5