

Priključni utikač KSV-PK-4

Broj dela: 7216

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	3.4 mm
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o radnom/upravljачkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatski priključak	za spoljačni prečnik creva Ø 6 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen