


Ventil aktiviran polugom H-4/3-M5

Broj dela: 7334

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	4/3 odzračen
Vrsta aktiviranja	ručno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	125 l/min
Pneumatski radni priključak	M5
Radni pritisak	0 bar...8 bar
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Nominalna širina	4 mm
Princip zaptivanja	meko
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem
Smer strujanja	nije reverzibilno
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak: 2	M5
Pneumatski priključak 3	nije registrovano