


PE pretvarač PE-VK-5.1

Broj dela: 7451

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	EN 60947-5-1
Dozvola	CCC
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Merna veličina	Relativni pritisak
Postupak merenja	Pneumatski-električni pretvarač pritiska
Radni pritisak	0 MPa...0.025 MPa 0 bar...0.25 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
Uklopni izlaz	sa kontaktima
Uklopna funkcija	Vrednost praga sa fiksnom histerezom
Funkcija uklopnog elementa	Izmenjivač
Uključna tačka	0.0005 bar
Isključna tačka	0.0001 bar
Maks. napon uklopnog izlaza AC	250 V
Maks. napon uklopnog izlaza DC	250 V
Kategorija upotrebe, induktivno opterećenje	AC-14 DC-13
Kategorija upotrebe, omsko opterećenje	AC-12 DC-12
Električni priključak	4-žilni Kabl sa utičnicom
Električni priključak 1, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Dužina kabla	1 m
Materijal plašta kabla	PVC
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Pneumatski priključak	M5

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	250 g
Materijal kućišta	ABS Aluminijum liven pod pritiskom Aluminijum, eloksirani
Mogućnosti podešavanja	fino podešen
Vrsta zaštite	IP62
Napon izolacije	2 kV
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Stepen zaprljanja	3