

Upravljački vod
NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25
Broj dela: 8001373

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Električni priključak	25-polni Ravan utikač / otvoreni kraj Sub-D / -
Zaštita	da
Dužina kabla	3.2 m
Prečnik kabla	7 mm
Vrsta zaštite	IP40 u montiranom stanju
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
Boja plašta kabla	sivo
Boja kućišta	sivo