

Servisna jedinica FRC-1/8-D-7-MINI-A-MPA

Broj dela: 8002344

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Mini
Serijska	D
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Dizajn	Regulacija filtera sa manometrom Proporcionalni podmazivač uljnom maglinom
Maks. količina kondenzata	22 cm ³
Finoća filtera	40 µm
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Indikator pritiska	sa manometarom
Radni pritisak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.5 bar...7 bar
Maks. histereza pritiska	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	800 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertni gasovi
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	660 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	G1/8

Karakteristika	Vrednost
Napomena o materialu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC