

Priključni kabl NEBV-

Broj dela: 8003577

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dodatne funkcije	Sniženje struje blokiranja Zaštitno spajanje
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Učestalost priključivanja	50
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica Utičnica, tanka
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno pod uglom
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključka ZC, izbrazdani vijak Slika priključaka ZC, metrički zavrtanj Slika priključaka oblik C, prema EN 175301-803 Sub-D
Električni priključak 1, broj polova/žica	2 25 4 44
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, konstrukcija	ugaono okrugli
Električni priključak 2, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom Priključak
Električni priključak 2, izlaz kablova	ravno pod uglom
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Slika priključka ZB, izbrazdani vijak M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104 otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj polova/žila	2 25 3 44
Opseg radnog pritiska DC	0 V...230 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...230 V
Dužina kabl	0.5 m...30 m

Karakteristika	Vrednost
Karakteristika voda	Standardno pogodno za energetske lance
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
CE-oznaka (vidi Izjavo o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi o niskom naponu prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavo o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal plašta kabla	PVC TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	sivo