


Priključna letvica VABM-L1-18G-G38-16-G

Broj dela: 8004907

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	19 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj mesta za ventile	16
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	3861 g
Priključak za upravljački vazduh 12/14	G1/8
Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82/84	G1/8
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Pneumatski priključak: 5	G3/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada