


Sub-base VMPA2-IC-AP-S-1-EX1E

Broj dela: 8005152

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	30.5 mm
Dužina	107.3 mm
Dimenzija mrežice	21 mm
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Upravljački pritisak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
KC oznaka	KC-EMV
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX) prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK EX propisima prema UK RoHS propisima
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Gb (BR)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (BR) Zona 2 (ATEX)
ATEX kategorija za gas	II 3G
Eksplzivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex temperatura u okruženju	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	233 g
Električni priključak	M8 Priključak
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Priključak za upravljački vazduh 12/14	M5
Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82/84	M5
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak: 4	G1/8
Pneumatski priključak: 5	G1/8

Karakteristika	Vrednost
Napomena o materialu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Aluminijum liven pod pritiskom