

Ulazno/izlazni modul CDPX-EA-V2

Broj dela: 8023321

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna dubina	34 mm
Visina	89 mm
Dužina	41 mm
Dozvola	C-Tick c UL us – Listed (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 85 % nekondenzujući
Vrsta zaštite	IP20
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	80 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Broj digitalnih ulaza	8
Digitalni ulazi, odlaganje ulaznog signala	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Digitalni ulazi, ulazni napon/struja	24 VDC
Digitalni ulazi, nominalna vrednost za TRUE	12 - 30 VDC
Digitalni ulazi, nominalna vrednost za FALSE	0 V
Digitalni ulazi, razdvajanje potencijala	da
Digitalni izlazi, broj	7
Digitalni izlazi, kontakt	1 relej
Digitalni izlazi, izlazni napon	12 - 30 V DC
Digitalni izlazi, izlazna struja	0,5 A
Digitalni izlazi, razdvajanje potencijala	da
Digitalni izlazi, otpornost na kratki spoj	da
Digitalni izlazi, otpornost na preopterećenje	da