


Priključna baza VMPA14-IC-AP-1-EX1E

Broj dela: 8023668

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	24.4 mm
Dužina	107.3 mm
Dimenzija mrežice	14.9 mm
Radni pritisak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Upravljački pritisak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
KC oznaka	KC-EMV
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX) prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK EX propisima prema UK RoHS propisima
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Gc (GB)
Zaštita od eksplozije	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (UKEX)
ATEX kategorija za gas	II 3G
Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex temperatura u okruženju	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	150 g
Električni priključak	M8 Priključak
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	M7 G1/8
Pneumatski priključak: 2	M7 G1/8
Pneumatski priključak 3	M7 G1/8

Karakteristika	Vrednost
Pneumatski priključak: 4	M7 G1/8
Pneumatski priključak: 5	M7 G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Aluminijum liven pod pritiskom