

# Linearni portal YXCL-4

Broj dela: 8024302

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                     | Vrednost                                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Potrebna ravnoća ugradnih površina | 0.1 mm/m                                                        |
| Ugradni položaj                    | vodoravno                                                       |
| Dizajn                             | Sistem linijskog portala<br>sa električnim i pneumatski modulom |
| Trajanje uključivanja              | 100%                                                            |
| LABS usklađenost                   | VDMA24364-Zona III                                              |
| Temperatura skladištenja           | -20 °C...60 °C                                                  |
| Relativna vlažnost vazduha         | 0 - 90 %                                                        |
| Temperatura okruženja              | 5 °C...45 °C                                                    |
| Interval održavanja                | 2500 km                                                         |
| Napomena o materijalu              | RoHS-usaglašen                                                  |
| Materijal adapter ploče            | Aluminijum, eloksirani<br>Čelik, premazan                       |
| Materijal montažnog držača         | visokolegirani čelik, nerđajući                                 |
| Materijal energetskih lanaca       | PA-ojačan                                                       |