

Prigušnica VFFG-T-M5-15

Broj dela: 8025715

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja
Vrsta pričvršćenja	sa navojem
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	67.4 l/min
Radni pritisak	-0.9 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Nominalna širina	1.55 mm
b-vrednost	0.5
C-vrednost	0.25 l/sbar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.5 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal šupljeg vijka	PA