

# Priključni blok VABM-B10-25E-G12-6

Broj dela: 8026247

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimenzija mrežice                         | 27.5 mm                         |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                     |
| Maks. broj mesta za ventile               | 6                               |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Težina proizvoda                          | 2115 g                          |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa prolaznim otvorom            |
| Priključak upravljačkog vazduha 12        | G1/8                            |
| Priključak za upravljački vazduh 14       | G1/8                            |
| Pneumatski priključak 1                   | G1/2                            |
| Pneumatski priključak 3                   | G1/2                            |
| Pneumatski priključak: 5                  | G1/2                            |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                  |
| Materijal priključne lajsne               | Aluminijumska legura za obrada  |